



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,MWB

Multi-Track DWM H2 Kontrol Terazisi

WK-105-00_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 – 7500 g
Minimum yük [Min]	4 – 20 g
Okuma içiğruluđu [d]	0,2 – 1 g
Yasallaştırma birimi [e]	0,2 – 1 g
Dara aralıđı	-1500 – -7500 g
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	0,2 – 1 g
Geniřletilmiş okuma birimi	0,01 – 0,5 g
OIML sınıfı	XIII (1), Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	12" grafik renkli dokunmatik
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik / Paslanmaz çelik

Haberleşme arayüzleri	
Haberleşme arayüzü	Ethernet, USB, RS232, I / O, Modbus, ProfiNet (opsiyon), ProfiBus (opsiyon)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+5 – +40 °C
Bileşenler ve yazılım	
İşletim sistemi	Microsoft Windows 11 IoT
Fonksiyonel özellikler	
Conveyor velocity	1,6 m/s



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
RS 232, RS 485 Kabloları
Tünel detektör
Klavye

USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]