

Báscula multifuncional CY10.60/150.C2.K.M3

WP-125-1010





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas

Wi-Fi



Sensores infrarrojos



Pesar animales

SOC

Control estadístico de calidad



Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	60 / 150 kg
Minima capacidad	400 g
Legibilidad [d]	20 / 50 g
División de legalización [e]	20 g
Rango de tara	-150 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa

Dawing attended to the control of th	
Parámetros metrológicos	
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	720×620×210 mm
Masa neta	12,1 kg
Masa bruta	14,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 - +70 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

MediaBox
Plataformas de acero pintada en polvo
Etiqueta RFID
Adaptadores de corriente
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Plataformas en chasis de plástico
Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra Impresoras de etiquetas Cables RS 232, RS 485 Soportes, brazos Lector de huellas dactilares Convertidor RS 232 a USB Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

