



# CY10.60/150.C2.K.M3 多機能ばかり

WP-125-1010

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,N1T](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,N1T)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## データシート

### 計測パラメータ

|              |             |
|--------------|-------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 60 / 150 kg |
| 最小荷重         | 400 g       |
| 最小表示 [d]     | 20 / 50 g   |
| 法定計量時の単位 [e] | 20 / 50 g   |
| 風袋範囲         | -150 kg     |
| 安定化時間        | 2 s         |
| 調整           | ワイヤー + シールド |

| 計測パラメータ      |  |
|--------------|--|
| OIMLクラス      | III  |
| 物理的パラメータ     |  |
| レベリングシステム    | 手動   |
| ディスプレイ       | 10" セル ワイヤー 赤外線式   |
| ケーブル長        | 2,5 m  |
| 計量皿寸法        | 400×500 mm   |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 720×620×210 mm   |
| 正味重量         | 12,1 kg  |
| 総重量          | 14,1 kg  |
| 工事中          |  |
| 保護クラス        | IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形   |
| ハウジング        | ステンレススチール、カーボンファイバー + ABS  |
| 通信インターフェース   |  |
| 通信インターフェース   | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot  |
| 電気的パラメータ     |  |
| 電源           | 校正用テーブル,<br>防振台,<br>水温測定用プローブ,<br>排水用シンク,<br>アームレスト,<br>排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>マイクロ天秤: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| 環境条件         |  |
| 動作温度         | -10 – +40 °C   |
| 保管温度         | -25 – +70 °C   |
| 複数レンジ        | ワイヤレスターミナル   |
| 使用上の特徴       |  |
| プラットフォームの最大数 | max.2  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス  
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
RFIDタグ  
電源アダプタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
追加モジュール  
プラスチックケース製のプラットフォーム  
天秤用保護カバー

バーコードスキャナ  
ラベルプリンタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
指紋リーダー  
RS 232 – USB コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

