



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,N32

Kabel PT0084

WX-013-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

PT0084 -USB-Adapter (PUE HY).

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Multifunktionswaage TMX

Plattformwaage

H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei

Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO

Plattformwaage

H315 4C

Rohrbahnwaagen

H315 2K

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Wägeterminal PUE HX7

Rotationskontrollwaagen

Dynamische Waagen DWM H2

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Kommunikationsmodul
Wägeterminal PUE 5
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei

Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Automatische Waagen DWM
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315