



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,N32](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,N32)

## Kabel PT0084



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

PT0084 -USB-Adapter (PUE HY).

## Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Multifunktionswaage TMX

Plattformwaage

H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei

Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO

Plattformwaage

H315 4C

Rohrbahnwaagen

H315 2K

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Viehwaagen H315 4I.S

Wägeterminal PUE HX7

Rotationskontrollwaagen

Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Kommunikationsmodul  
Wägeterminal PUE 5  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Multifunktionswaage HX7

Dynamische Waagen DWM H2  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Automatische Waagen DWM  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315