



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,N32](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,N32)

## PT0084 ケーブル

WX-013-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

USBケーブル (M12/USB Aアダプター)

対応機器: PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19

### 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
TMX H ステンレス製多機能はかり  
TMX 多機能はかり  
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール

HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
PGC用HY10.Hスケール  
DWM/HPW 重量チェッカー  
H315 4C プラットフォームスケール  
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール

HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
H315 H 防水型プラットフォームスケール  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
通信モジュール  
PUE 5 計量ターミナル  
H315.4 H/Z  
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール  
HX7 多機能はかり

PUE HX7 計量ターミナル  
回転式管理はかり  
大負荷用管理はかり  
DWM H2 重量チェッカー  
PUE H315 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
DWM 重量チェッカー  
H315 2K ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール