



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,N32

PT0084 ケーブル

WX-013-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

USBケーブル (M12/USB Aアダプター)

対応機器: PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19

互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
TMX 多機能はかり
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
通信モジュール

HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
PGC用HY10.Hスケール
H315 4C プラットフォームスケール
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 4I.S 家畜用はかり
PUE HX7 計量ターミナル
回転式管理はかり
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり
DWM H2 重量チェッカー

PUE 5 計量ターミナル

H315.4 H/Z

ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

H315 4N.H ステンレス製ランプスケール

HX7 多機能はかり

PUE H315 計量ターミナル

HX7.4P 多機能パレットスケール

DWM 重量チェッカー

H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール