



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,N32

Przewód PT0084

WX-013-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód PT0084 - USB (Przejściówka M12/USB A)

Zastosowanie: PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Wagi HY10.H do KTP
Wagi dynamiczne DWM/HPW
Waga platformowa H315 4C
Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Terminal wagowy PUE HX7

Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Moduły komunikacyjne
Terminal wagowy PUE 5
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga wielofunkcyjna HX7

Wagi kontrolne rotacyjne
Wagi kontrolne do dużych ładunków
Wagi dynamiczne DWM H2
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Wagi dynamiczne DWM
Wagi kolejkowe nierdzewne H315 2K