



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,N3M](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,N3M)

## Cavo PT0285 Cable

WX-013-0066



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Cavo seriale RS 232: sistemi di pesatura (HRP, MWSH, MWLH) – computer.

Lunghezza cavo standard: 5 m

Compatibile con:

Basamenti HRP Moduli di pesatura MWSH Moduli di pesatura MWLH

### Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme HRP verniciata a polvere  
Piattaforme in acciaio inox HRP.H

Moduli della serie MWLH  
Serbatoi di energia

