



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,N3M

Cavo PT0285 Cable

WX-013-0066



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo seriale RS 232: sistemi di pesatura (HRP, MWSH, MWLH) – computer.

Lunghezza cavo standard: 5 m

Compatibile con:

Basamenti HRP Moduli di pesatura MWSH Moduli di pesatura MWLH

Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme HRP verniciata a polvere
Piattaforme in acciaio inox HRP.H
Moduli MWLH

Serbatoi di energia
Moduli MWSH