



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,N5X](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,N5X)

# MAS.50.Y Modulo di pesatura

WX-016-0358



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	50 g
Intervallo di precarico	5 g
Divisione [d]	0,01 mg
Ripetibilita	0,02 mg
Linearità	±0,05 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, Ethernet TCP/IP

**Interfaccia di comunicazione**

Interfacce opzionali RS485, 2 IN/2 OUT

**Parametri elettrici**

Alimentatore Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC

**Environmental conditions**

Ambiente di lavoro +10 – +40 °C

Umidità relativa 40% – 80%

**Parametri fisici**

Dimensione piatto ø56 mm

Device dimensions L x P x A 231x115x120 mm

Peso net 1,6 kg

