



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,N66](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,N66)

# Basamento versione „waterproof” con cella di carico in acciaio inox H315.15.HR3.M

WP-124-0069



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Portata massima [Max]                          | 15 kg  |
| Portata minima [Min]                           | 100 g  |
| Divisione [d]                                  | 5 g    |
| Intervallo di verifica della bilancia [e]      | 5 g    |
| Campo di tara                                  | -15 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 0,5 g  |
| Classe OIML                                    | III    |

| Parametri fisici               |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Display                        | 4,3" LCD (backlit)                                                      |
| Dimensione piatto              | 410x410 mm                                                              |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 510x510x270 mm                                                          |
| Peso net                       | 10,26 kg                                                                |
| Peso lordo                     | 17,3 kg                                                                 |
| Costruzione                    |                                                                         |
| Punteggio IP                   | IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 cell, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Costruzione                    | Stainless steel AISI316                                                 |
| Interfaccia di comunicazione   |                                                                         |
| Interfaccia                    | RS232, USB                                                              |
| Interfacce opzionali           | RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA         |
| Parametri elettrici            |                                                                         |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                 |
| Alimentatore opzionale         | internal rechargeable battery                                           |
| Tempo operativo delle batterie | max 7h                                                                  |
| Environmental conditions       |                                                                         |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C                                                            |
| Temperatura di stoccaggio      | -25 – +70 °C                                                            |
| Umidità relativa               | 10% – 85% RH no condensation                                            |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

AP2-3 Modulo di conversione analogica  
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)  
 Tavoli antivibranti  
 Display  
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Alimentatore


Convertitore RS 232 – Ethernet  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuta  
 Cavo USB (connessione balance - stampanti)  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Banco a rulli

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Device dimensions L x P x A



|                |           | A1  | A2  | B       | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|----------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...HR2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...HR3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...HR3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...HR4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...HR5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |