



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,N7C](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,N7C)

# MPS.M.3300.R2 Weighing Module

WX-016-0336



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3300 g
プリロード範囲	330 g
最小表示 [d]	10 mg
繰返し性	7 mg
直線性	±20 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	内部
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	アルミニウム
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232

電気のパラメータ	
電源	アダプター: 100 - 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A モジュール: 12V DC
環境条件	
動作温度	+10 - +40 °C
相対湿度	40% - 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø100 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	266x70x105 mm
正味重量	1,8 kg



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル  
防振台

R 計量ターミナル (WDM-8)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

