



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,N7C

MPS.M.3300.R2 Tartım Modülü

WX-016-0336



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3300 g
Ön yük	330 g
Okuma içingruluđu [d]	10 mg
Tekrarlanabilirlik	7 mg
Doğrusallık	±20 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	ø100 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	266x70x105 mm
Net ağırlık	1,8 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 Kabloları
Antivibrasyon masaları

R tartım terminali (WDM-8)

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Cihaz boyutları G x D x Y

