



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,N7V

Plateforme PL/4N/1500/H2.LD

WX-009-0244



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Capacité maximale [Max] | 1500 kg |
| Précision de lecture [d] | 500 g |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 66 / 69 |
| Construction | Acier inoxydable AISI304 |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| Paramètres physiques | |
| Dimension du plateau | 1100×1200 mm |
| Hauteur de plate-forme de balance | 77 mm |

Précision de lecture - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



