



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,N98](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,N98)

**C315.300.C2.R****ロードセル式プラットフォームスケール**

WP-123-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold

Newton unit  
measurement

GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 300 kg  |
| 最小荷重               | 2 kg    |
| 最小表示 [d]           | 100 g   |
| 法定計量時の単位 [e]       | 100 g   |
| 風袋範囲               | -300 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 10 g    |
| OIMLクラス            | III     |

| 物理的パラメータ     |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| ディスプレイ       | 4,3" LCD (バックライト付き)             |
| 計量皿寸法        | 400×500 mm                      |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 720×620×210 mm                  |
| 正味重量         | 12,5 kg                         |
| 総重量          | 13,5 kg                         |
| 工事中          |                                 |
| 保護クラス        | IP 65 構造, IP 43 計量ターミナル         |
| 工事中          | 軟鋼 St3S                         |
| 計量皿の材質       | ステンレススチール AISI304               |
| 通信インターフェース   |                                 |
| 通信インターフェース   | RS232                           |
| 電气的パラメータ     |                                 |
| 電源           | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー |
| 消費電力 max.    | 5 W                             |
| バッテリー駆動時間    | max 8h                          |
| 環境条件         |                                 |
| 動作温度         | -10 – +40 °C                    |
| 保管温度         | -10 – +50 °C                    |
| 相対湿度         | 10% – 85% RH 結露なし               |
| インジケータ       | C315                            |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – イーサネットコンバータ  
AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

