

# C315.300.C2.R ロードセル式プラットフォームスケール

More information on the website mirror.radwag.com/ja/info,w1,N98

WP-123-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



**GLP Procedures** 



Animal weighing




**ALIBI Memory** 

#### データシート

300 kg
2 kg
100 g
100 g
-300 kg
10 g
III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	720×620×210 mm
正味重量	12,5 kg
総重量	13,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C
保管温度	-10 - +50 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における
インジケータ	C315







### アクセサリ (Additional Fee)

防振台 電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) シガーライターソケット電源ケーブル ディスプレイ RS 232、RS 485 ケーブル RS 232 - イーサネットコンバータ AP2-1 電流ループユニット RS 232 - USB コンバータ RS 232 - RS 485 コンバータ レシートプリンタ スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット


## ソフトウェア (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


• R-Lab [WX-010-0080]


## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ














701

C315.C3.K

1-12-2025