




More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,NAW](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,NAW)

# H315.30.H3/5.K Waterproof Scale

WP-124-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                         |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Capacidade máxima [máx]                         | 30 kg                     |
| Carga mínima                                    | 200 g                     |
| Resolução [d]                                   | 10 g                      |
| Unidade de verificação [e]                      | 10 g                      |
| Faixa de tara                                   | -30 kg                    |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 1 g                       |
| Classe OIML                                     | III                       |
| Parâmetros físicos                              |                           |
| Display                                         | 4,3" LCD (retroiluminado) |

| Parâmetros físicos               |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Comprimento até cabo             | 2,5 m                                                                 |
| Dimensões até prato de pesagem   | 400×600 mm                                                            |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 710×510×330 mm                                                        |
| Peso líquido                     | 15,5 kg                                                               |
| Peso bruto                       | 17,3 kg                                                               |
| Construção                       |                                                                       |
| Classe de proteção               | IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal                       |
| Interface de comunicação         |                                                                       |
| Interface de comunicação         | RS232, USB                                                            |
| Interfaces opcionais             | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4-20 mA |
| Parâmetros elétricos             |                                                                       |
| Fonte de alimentação             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                               |
| Fonte de alimentação opcional    | bateria interna recarregável                                          |
| Tempo de operação com baterias   | max 7h                                                                |
| Condições ambientais             |                                                                       |
| Temperatura de operação          | -10 – +40 °C                                                          |
| Umidade relativa                 | 10% – 85% RH sem condensação                                          |



Additional fee for verification



## Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-3  
Mesas antivibração  
Displays  
Conversor RS 232 – Ethernet

Impressora de recibos  
RS 232 – Conversor USB  
!Mesa de rolos  
RS 232, RS 485 cabos

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Dimensões do dispositivo L x P x A



|               |           | A1  | A2  | B           | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|---------------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|------|------|------|
| H135...H1.M   | 150 x 200 | 152 | 202 | $87 \pm 3$  | 110 | 190 | ~443 | ~361 |      |
| H135...H1.K   | 150 x 200 | 152 | 202 | $87 \pm 3$  | 110 | 146 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...H2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...H3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...H4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...H5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H6.M   | 800 x 800 | 799 | 799 | $135 \pm 5$ | 720 | 740 | ~773 | ~976 |      |
| H315...H6.K   | 800 x 800 | 799 | 799 | $135 \pm 5$ | 720 | 740 | -    | -    | 2,5m |