



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,NCS

Kabel PT0020.5

WX-013-0136



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Messgerät PUE H315, PUE 5) - Computer

Standardlänge der Kabel: 5 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 2 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE 5.15 (5.19) Waagen mit Terminal PUE H315 Terminal PUE 5.15 (5.19) Terminal PUEH315

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO

Plattformwaage

Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Multifunktionswaage TMX
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Kommunikationsmodul
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

H315 4C
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Viehwaagen H315 4I.S
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 5
Rotationskontrollwaagen
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Dynamische Waagen DWM H2
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Automatische Waagen DWM
Kontrollwaagen für schwere Lasten
Rollenwaagen
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315