

Kabel PT0020.5

WX-013-0136





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Messgerät PUE H315, PUE 5) - Computer

Standardlänge der Kabel: 5 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 2 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE 5.15 (5.19) Waagen mit Terminal PUE H315 Terminal PUE 5.15 (5.19) Terminal PUEH315

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage H315 HR Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N H rostfrei Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Waagen HY10.H für FPVO
Plattformwaage

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Multifunktionswaage TMX

Plattformwaage H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei

Dynamische Waagen DWT/RC/HYF Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Multifunktionswaagen HY10 Kommunikationsmodul

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Auffahrwaage H315 4N.H rostfrei

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

H315 4C Rohrbahnwaagen

H315 2K

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Viehwaagen H315 4l.S Wägeterminal PUE HX7 Wägeterminal PUE 5 Rotationskontrollwaagen

Viehwaagen aus Edelstahl H315 4l.H Dynamische Waagen DWM H2 Wägeterminal PUE H315

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

Automatische Waagen DWM Kontrollwaagen für schwere Lasten

Rollenwaagen

Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315