



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,NCS](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,NCS)

## PT0020.5 ケーブル

WX-013-0136



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

RS 232 ケーブル: はかり (PUE H315, PUE 5 表示器) - コンピュータ接続用.

ケーブル長: 5 m カスタマイズ可能なケーブル長 (追加料金): 2 m, 10 m

対応機種:

PUE 5.15 (5.19) ターミナル対応はかり PUE 5.15 (5.19) ターミナル PUE H315 ターミナル対応はかり PUE H315 ターミナル

### 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール

HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール

HX7 HR 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
TMX H ステンレス製多機能はかり  
TMX 多機能はかり  
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
H315 H 防水型プラットフォームスケール  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり  
通信モジュール  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
H315.4 H/Z  
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール  
HY10.HRP 高分解能はかり  
HX7 多機能はかり

HX7.4P2 多機能ビームスケール  
PGC用HY10.Hスケール  
DWM/HPW 重量チェッカー  
H315 4C プラットフォームスケール  
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール  
PUE HX7 計量ターミナル  
PUE 5 計量ターミナル  
回転式管理はかり  
DWT/RC/HYF 重量チェッカー  
大負荷用管理はかり  
DWM H2 重量チェッカー  
PUE H315 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
DWM 重量チェッカー  
ローラースケール  
H315 2K ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール  
トラックスケール