



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,NCS](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,NCS)

## Przewód PT0020.5

WX-013-0136



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Przewód RS 232: waga (miernik PUE H315, PUE 5) - komputer

Długość przewodu: 5 m Opcjonalna długość przewodu: 2 m lub 10 m

Pasuje do:

Wagi z terminalem PUE 5.15 (5.19) Wagi z terminalem PUE H315 Terminal PUE 5.15 (5.19) Miernik PUE H315

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Wagi HY10.H do KTP

Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Moduły komunikacyjne  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga wielofunkcyjna HX7

Wagi dynamiczne DWM/HPW  
Waga platformowa H315 4C  
Wagi kolejkowe H315 2K  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE 5  
Wagi kontrolne rotacyjne  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Wagi kontrolne do dużych ładunków  
Wagi dynamiczne DWM H2  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi dynamiczne DWM  
Wagi rolkowe  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315 2K  
Wagi kolejkowe