


H315.4.1500.H8/9 ステンレス製プラットフォームはかり WP-232-0014

mirror.radwag.com/ja/info,w1,NDI



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1500 kg
最小荷重	10 kg
最小表示 [d]	500 g
法定計量時の単位 [e]	500 g
風袋範囲	-1500 kg
非検定用はかりの最大可読性(目量)	100 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ		
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)	
ケーブル長	3 m	
計量皿寸法	1200×1500 mm	
計量プラットフォームの高さ	88 mm	
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1600×1300×430 mm	
インジケータ付きスケール質量	158 kg	
総重量	190 kg	
工事中		
保護クラス	IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 スチール	
通信インターフェース		
通信インターフェース	RS232, USB	
オプションのインターフェース	RS232 結露なし RS485 結露なし 4IN/40UT 結露なし Ethernet 結露なし 平均時間 4-20 mA	
電気的パラメータ		
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz	
オプションの電源	最大距離	
バッテリー駆動時間	max 7h	
環境条件		
動作温度	-10 - +40 °C	
相対湿度	10% - 85% RH 温度における	



アクセサリ (Additional Fee)


RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) ランプ (傾斜路) ディスプレイ 組み込み型スケール用フレーム RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット) RS 232、RS 485 ケーブル 電源アダプタ RS 232 - イーサネットコンバータ USBアダプタ レシートプリンタ USB cable (はかり - プリンタ) スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット RS 232 - USB コンバータ


ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





Scale type	A [mm]	B [mm]	C[mm]
H315.4.300.H6	800	800	88 ±2
H315.4.600.H6	800	800	88 ±2
H315.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
H315.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
H315.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
H315.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
H315.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2