



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,NEV

AP-12/12.5Y Çok Kanallı Pipet Kalibrasyon Cihazı

WL-101-0429



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Pipettes Calibration



Air density correction



Ambient conditions monitoring



Statistical Quality Control



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	25 g (çok kanallı teraziler için)
Okuma için doğruluğu [d]	0,01 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	10 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	5 µg
Doğrusallık	±0,03 mg
Kararlılık süresi	4 s
Ayarlama	dahili (otomatik), harici

Metrolojik parametreler

Sabit hacimli 12 kanallı bir pipet için tipik ölçüm süresi, ISO 8655'e göre (d=10 µg için)*	5 min
Değişken hacimli 12 kanallı bir pipet için tipik ölçüm süresi, ISO 8655'e göre (d=10µg için)*	15 min
Maksimum bulaşık hacmi	16 ml (çok kanallı teraziler için)

Fiziksel parametreler

Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileşenleri	pipet kalibrasyon terazisi, terminal, taşıma valizi, sıvı emme pompası, buharlı perde
Tartım kefi boyutları	özel
Cihaz boyutları G x D x Y	563x393x214
Ambalaj boyutları G x D x Y	490x700x700 mm
Net ağırlık	30 kg
Brüt ağırlık	40 kg

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	---

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Cihaz: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 29W*
-------------	--

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem değişim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

* Oda koşullarına ve kullanıcı yetkinliğine bağlıdır.

** Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Ek modüller
Otomatik Değişken Hacimli Pipetler
Tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Hassa terazi muhafaza çantası
RS 232, RS 485 Kabloları
Sıvıları emmek için pompaları
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

