



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,NFF](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,NFF)

# Bodeneinbauwaage H315.4.1500/3000.H8/Z

WP-233-1006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Wägebereich [Max]        | 1500 / 3000 kg            |
| Min. Belastung           | 10 kg                     |
| Ablesbarkeit [d]         | 0,5 / 1 kg                |
| Eichwert [e]             | 0,5 / 1 kg                |
| Tarierbereich            | -3000 kg                  |
| OIML-Klasse              | III                       |
| Physikalische Parameter  |                           |
| Display                  | 4,3" LCD (hinterleuchtet) |

| Physikalische Parameter                    |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kabellänge                                 | 3 m                                                                     |
| Waagschale                                 | 1200×1200 mm                                                            |
| Höhe Wägeplattform                         | 111 mm                                                                  |
| Verpackungsgröße B x T x H                 | 1400×1400×550 mm                                                        |
| Gewicht der Waage mit Messgerät und Rahmen | 155 kg                                                                  |
| Konstruktion                               |                                                                         |
| Schutzart                                  | IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Messgerät                      |
| Kommunikationsschnittstellen               |                                                                         |
| Schnittstellen                             | RS232, USB                                                              |
| Optionale Schnittstellen                   | RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder Analogausgang 4-20 mA |
| Elektrische Parameter                      |                                                                         |
| Stromversorgung                            | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                 |
| Optionale Stromversorgung                  | interner Akkumulator                                                    |
| Akku-Betriebszeit                          | max 7h                                                                  |
| Umgebungsbedingungen                       |                                                                         |
| Umgebungstemperatur                        | -10 – +40 °C                                                            |
| Relative Luftfeuchtigkeit                  | 10% – 85% RH ohne Kondensation                                          |



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-3  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Displays  
Netzkabel (Waage – Ethernet)  
Kabel RS 232, RS 485  
Netzteile


Konverter RS 232 – Ethernet  
USB-Adapter  
Thermische Drucker  
USB-Kabel (Waage – Drucker)  
Wandhalterung, Stativ  
Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)




• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RLAB [WX-010-0080]

# Abmessungen des Geräts B x T x H



Single-leaf platform:  
H315.4.H6/Z  
H315.4.H7/Z  
H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:  
H315.4.H8/9/Z  
H315.4.H9/Z  
H315.4.H10/Z

| Scale type             | A    | B    | H      |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2   |
| H315.4.150-1500.H7/Z   | 1000 | 1000 | 88±2   |
| H315.4.300-1500.H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/Z       | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9/Z     | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000-6000.H9/Z  | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm