



# Báscula impermeable H315.60/150.H4.M

WP-124-1029

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,NH6](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,NH6)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Control más/menos


Desviaciones  
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas



Batería interna


Cierre de la indicación  
máxima


Medición en Newtons



Pesar animales

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Maxima capacidad [Max]       | 60 / 150 kg |
| Minima capacidad             | 400 g       |
| Legibilidad [d]              | 20 / 50 g   |
| División de legalización [e] | 20 / 50 g   |
| Rango de tara                | -150 kg     |
| Clase OIML                   | III         |

### Parámetros físicos

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Pantalla              | 4,3" LCD (con retroiluminación) |
| Dimensión de platillo | 500×500 mm                      |

| Parámetros físicos                   |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 610×610×330 mm                                                   |
| Masa neta                            | 23,5 kg                                                          |
| Masa bruta                           | 21 kg                                                            |
| Construcción                         |                                                                  |
| Grado de protección                  | IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal                |
| Interface de comunicación            |                                                                  |
| Conectividad                         | RS232, USB                                                       |
| Interfaces opcionales                | RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA |
| Parámetros eléctricos                |                                                                  |
| Alimentación                         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                          |
| Corriente de alimentación adicional  | batería interna                                                  |
| Horas de trabajo con baterías        | max 7h                                                           |
| Condiciones ambientales              |                                                                  |
| Temperatura de trabajo               | -10 – +40 °C                                                     |
| Humedad relativa de aire             | 10% – 85% RH sin condensación                                    |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4  
Cables RS 232 (Bacula a Impresora)  
Mesas antivibratil  
Pantallas  
Cables de corriente (Bacula a Ethernet)  
Cables RS 232, RS 485  
Adaptadores de corriente


Convertidor RS 232 a Ethernet  
Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Soportes con transportadores con rollos  
Cable USB (Bacula a Impresora)  
Soportes, brazos  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al



|               |           | A1  | A2  | B           | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|---------------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|------|------|------|
| H135...H1.M   | 150 x 200 | 152 | 202 | $87 \pm 3$  | 110 | 190 | ~443 | ~361 |      |
| H135...H1.K   | 150 x 200 | 152 | 202 | $87 \pm 3$  | 110 | 146 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...H2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...H3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...H4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...H5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H6.M   | 800 x 800 | 799 | 799 | $135 \pm 5$ | 720 | 740 | ~773 | ~976 |      |
| H315...H6.K   | 800 x 800 | 799 | 799 | $135 \pm 5$ | 720 | 740 | -    | -    | 2,5m |