



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,NHK](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,NHK)

# Plataforma multifuncional WPY 30/C2/K

WP-111-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	30 kg
Carga mínima	200 g
Resolução [d]	10 g
Unidade de verificação [e]	10 g
Faixa de tara	-30 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	1 g

Parâmetros metrológicos	
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	externa
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"
Dimensões até prato de pesagem	400×500 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	720×620×210 mm
Peso líquido	11,1 kg
Peso bruto	13,1 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification

## Acessórios (Additional Fee)

Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo  
 !Leitores de código de barras  
 RS 232, RS 485 cabos  
 Impressoras de etiquetas  
 Mesas antivibração  
 Displays

Cabos IN/OUT  
 Teclado, interruptores externos  
 Impressora de recibos  
 Pesos padrão F1 -  
 pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos  
 RS 232 – Conversor USB  
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

## Dimensões do dispositivo L x P x A



WPY C2/K

---