

## Checadora de peso DWM HPS WK-105-000\_





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

1500 – 6000 g
20 – 100 g
0,5 – 2 g
-1500 – -6000 g
12" gráfico colorida tela touchscreen
IP 65
aço inoxidável AISI304
350×180 - 500×280 mm
módulo de pesagem eletromagnético
cinto
Engate rápido de 6 bar para cabo de 12 mm

Interface de comunicação	
Interface de comunicação	Ethernet, USB, RS232, I / O
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Características de uso	
Velocidade até transportador	1,6 – 1 m/s
Número de separadores	6 ou 12



## Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos

## **Software (Additional Fee)**

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checadora de peso [WX-010-0055]