




More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,NII

Checadora de peso DWM HPS

WK-105-00_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	1500 – 6000 g
Carga mínima	20 – 100 g
Resolução [d]	0,5 – 2 g
Faixa de tara	-1500 – -6000 g
Parâmetros físicos	
Display	12" gráfico colorida tela touchscreen
Construção	
Classe de proteção	IP 65
Construção	aço inoxidável AISI304
Dimensões máximas até produto classificado [comprimento×largura]	350×180 - 500×280 mm
Módulos de pesagem	módulo de pesagem eletromagnético
Transportadores	cinto
Conector pneumático	Engate rápido de 6 bar para cabo de 12 mm

Interface de comunicação

Interface de comunicação Ethernet, USB, RS232, I / O

Parâmetros elétricos

Fonte de alimentação 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Componentes e software

Sistema operacional Microsoft Windows 11 IoT

Características de uso

Velocidade até transportador 1,6 – 1 m/s

Número de separadores 6 ou 12



Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos

Software (Additional Fee)

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checadora de peso [WX-010-0055]