



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,NII](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,NII)

# Sortierwaage DWM HPS

WK-105-00\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 – 6000 g
Min. Belastung	20 – 100 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 – 2 g
Tarierbereich	-1500 – -6000 g
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 65
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Max. Produktgröße L x B	350x180 - 500x280 mm
Wägesystem	elektromagnetischer Modul
Förderer	Band
Pneumatischer Anschluss	6 Bar, Klemmverbindung beim Kabel 12 mm

## Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen Ethernet, USB, RS232, I / O

## Elektrische Parameter

Stromversorgung 100 – 240 V AC 50/60 Hz

## Komponenten und Software

Betriebssystem Microsoft Windows 11 IoT

## Besonderheiten

Geschwindigkeit Förderband 1,6 – 1 m/s

Anzahl der Sortierer 6 oder 12



## Zubehör (Additional Fee)

Thermische Drucker

## Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]