



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,NII](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,NII)

## Balanza automatica DWM HPS

WK-105-000\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 – 6000 g
Minima capacidad	20 – 100 g
Legibilidad [d]	0,5 – 2 g
Rango de tara	-1500 – -6000 g
Paramètros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 65
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Tamaño máximo del producto largo × ancho.	350×180 - 500×280 mm
El sistema de balanza	módulo magneto-eléctrico
Transportador	de cinturón
Empalme neumatico	6 bares, conector autobloqueo para el cable 12 mm

Interface de comunicación	
Conectividad	Ethernet, USB, RS232, I / O
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Características utilidades	
Velocidad de transportador	1,6 – 1 m/s
Cantidad de partidas	6 o 12



## Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]