



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,NII

Balanza automática DWM HPS

WK-105-000_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 – 6000 g
Minima capacidad	20 – 100 g
Legibilidad [d]	0,5 – 2 g
Rango de tara	-1500 – -6000 g
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 65
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Tamaño máximo del producto largo x ancho.	350x180 - 500x280 mm
El sistema de balanza	módulo magneto-eléctrico
Transportador	de cinturón
Empalme neumático	6 bares, conector autobloqueo para el cable 12 mm

Interface de comunicación

Conectividad Ethernet, USB, RS232, I / O

Parámetros electricos

Alimentacion 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Components and software

Sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT

Características utilidades

Velocidad de transportador 1,6 – 1 m/s

Cantidad de partidas 6 o 12



Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]