



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,NII](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,NII)

# DWM HPS Selezionatrice ponderale

WK-105-000\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| Parametri metrologici  |   |
|--|---|
| Portata massima [Max]  | 1500 – 6000 g                                 |
| Portata minima [Min]   | 20 – 100 g                                    |
| Divisione [d]  | 0,5 – 2 g                                     |
| Campo di tara  | -1500 – -6000 g                               |
| Parametri fisici   |   |
| Display  | 12" graphic colour touchscreen                |
| Costruzione  |   |
| Punteggio IP   | IP 65   |
| Costruzione  | Stainless steel AISI304                       |
| Dimensioni massime del prodotto selezionato (lunghezza × profondità) | 350×180 - 500×280 mm                          |
| Modulo di pesata   | electromagnetic weighing module               |
| Nastro trasportatore   | belt  |
| Connettore pneumatico  | 6 bar quick coupling intended for 12 mm cable |

### Interfaccia di comunicazione

Interfaccia Ethernet, USB, RS232, I / O

### Parametri elettrici

Alimentatore 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Components and software

Sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT

### Caratteristiche operative

Velocità del trasportatore a rulli 1,6 – 1 m/s

Numero di separatori 6 or 12



## Accessori (Additional Fee)

Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]