

DWM HPS Selezionatrice ponderale WK-105-000_





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	1500 – 6000 g
Portata minima [Min]	20 – 100 g
Divisione [d]	0,5 – 2 g
Campo di tara	-1500 – -6000 g
Parametri fisici	
Display	12" graphic colour touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65
Costruzione	Stainless steel AISI304
Dimensioni massime del prodotto selezionato (lunghezza \times profondita)	350×180 - 500×280 mm
Modulo di pesata	electromagnetic weighing module
Nastro trasportatore	belt
Connettore pneumatico	6 bar quick coupling intended for 12 mm cable

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	Ethernet, USB, RS232, I / O
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Caratteristiche operative	
Velocita del trasportatore a rulli	1,6 – 1 m/s
Numero di separatori	6 or 12



Accessori (Additional Fee)

Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]