



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,N00

Plataforma multifuncional C32.6.D2

WP-120-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|-------|
| Capacidade máxima [máx] | 6 kg |
| Carga mínima | 40 g |
| Resolução [d] | 2 g |
| Unidade de verificação [e] | 2 g |
| Faixa de tara | -6 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 0,2 g |
| Classe OIML | III |

| Parâmetros físicos | |
|----------------------------------|--|
| Display | 5" gráfico colorida |
| Comprimento até cabo | 1 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 195×195 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 530×310×150 mm |
| Peso líquido | 3,4 kg |
| Peso bruto | 4,5 kg |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| Carcaça | plástico ABS |
| Material até prato de pesagem | aço inoxidável AISI304 |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo de energia máx. | 10 W |
| Fonte de alimentação opcional | bateria interna recarregável |
| Tempo de operação com baterias | tempo de operação até 5 h |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Displays
 Adaptadores de energia
 Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
 Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos
 Impressoras de etiquetas

Mesas antivibração
 Teclado, interruptores externos
 Módulos adicionais
 Impressora de recibos
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Leitor Alibi [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A



C32.D2



C32.F1.R



C32.F1.M



C32.F1.K