



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,NPD](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,NPD)

**C315.6.F1.K****ロードセル式プラットフォームスケール**

WP-123-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

**機能**

Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold

Newton unit  
measurement

GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

**データシート****計測パラメータ**

最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小荷重	40 g
最小表示 [d]	2 g
法定計量時の単位 [e]	2 g
風袋範囲	-6 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	0,2 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	570×390×170 mm
正味重量	5,2 kg
総重量	5,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における
インジケータ	C315



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル  
RS 232 – イーサネットコンバータ  
AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

