



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,NRE











Waage CY10.0,6/1,2.D2.K.M2.FPVO

WK-312-1000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------|
| Wägebereich [Max] | 0,6 / 1,2 kg |
| Min. Belastung | 5 / 10 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,1 / 0,2 g |
| Eichwert [e] | 0,1 / 0,2 g |
| Tarierbereich | -1,2 kg |
| Stabilisierungszeit | 3 s |
| Justierung | extern |

| Messtechnische Parameter | |
|------------------------------|--|
| OIML-Klasse | II |
| Physikalische Parameter | |
| Nivelliersystem | manuell |
| Display | 10" grafisch farbiger Touchscreen |
| Kabellänge | 1 m |
| Waagschale | 195×195 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 500×310×150 mm |
| Nettogewicht | 3,7 kg |
| Bruttogewicht | 4,6 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 43 |
| Gehäuse | Metall + ABS |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +15 – +30 °C |
| Lagertemperatur | -25 – +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% RH ohne Kondensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

MediaBox

1-Sensor Plattformen Stahl lackiert
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
RFID-Tag
Netzteile
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
4-Sensor Plattformen Stahl lackiert
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse

Schutzhauben

Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Thermische Drucker
Fingerabdruck-Leser
Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]

Abmessungen des Geräts B x T x H

