



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,NRE](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,NRE)











# Balanza CY10.0,6/1,2.D2.K.M2.CCE

WK-312-1000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre de la indicación máxima
-  Recetas
-  Sensores infrarrojos
-  Pesar animales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de contenido envasado
-  Wi-Fi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	0,6 / 1,2 kg
Minima capacidad	5 / 10 g
Legibilidad [d]	0,1 / 0,2 g
División de legalización [e]	0,1 / 0,2 g
Rango de tara	-1,2 kg
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	II
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	195×195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	500×310×150 mm
Masa neta	3,7 kg
Masa bruta	4,6 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 80% RH sin condensación

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

### MediaBox

Plataformas de acero pintada en polvo  
Plataformas pintadas de polvo HRP  
Etiqueta RFID  
Adaptadores de corriente  
Módulos adicionales de la plataforma  
Plataformas en chasis de plástico

### Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra  
Impresoras de etiquetas  
Soportes, brazos  
Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

