



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,NRE](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,NRE)

# CY10.0,6/1,2.D2.K.M2.PUK Terazi

WK-312-1000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |              |
|--------------------------|--------------|
| Maksimum yük [Max]       | 0,6 / 1,2 kg |
| Minimum yük [Min]        | 5 / 10 g     |
| Okuma içi doğruluğu [d]  | 0,1 / 0,2 g  |
| Yasallaştırma birimi [e] | 0,1 / 0,2 g  |
| Dara aralığı             | -1,2 kg      |
| Kararlılık süresi        | 3 s          |
| Ayarlama                 | harici       |

| Metrolojik parametreler     |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| OIML sınıfı                 | II                                                                                         |
| Fiziksel parametreler       |                                                                                            |
| Tesviye sistemi             | manuel                                                                                     |
| Display                     | 10" grafik renkli dokunmatik                                                               |
| Kablo uzunluğu              | 1 m                                                                                        |
| Tartım kefi boyutları       | 195×195 mm                                                                                 |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 500×310×150 mm                                                                             |
| Net ağırlık                 | 3,7 kg                                                                                     |
| Brüt ağırlık                | 4,6 kg                                                                                     |
| Konstrüksiyon               |                                                                                            |
| IP Sınıfı                   | IP 43                                                                                      |
| Dava                        | metal + ABS                                                                                |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                            |
| Haberleşme arayüzü          | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                              |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                            |
| Güç kaynağı                 | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar           |                                                                                            |
| Çalıştırma sıcaklığı        | +15 – +30 °C                                                                               |
| Depolama sıcaklığı          | -25 – +70 °C                                                                               |
| Atmosferik nem              | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok                                                                |

\*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
HRP Platformları toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak  
Barkod okuyucular  
Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları G x D x Y

