



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,NU2](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,NU2)

# Multifunktionswaage HX7.6.H1

WP-122-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Wägebereich [Max]                              | 6 kg  |
| Min. Belastung                                 | 40 g  |
| Ablesbarkeit [d]                               | 2 g   |
| Eichwert [e]                                   | 2 g   |
| Tarierbereich                                  | -6 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 0,2 g |
| OIML-Klasse                                    | III   |

### Physikalische Parameter

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Display | 7" grafisch farbiger |
|---------|----------------------|

| Physikalische Parameter      |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waagschale                   | 150×200 mm                                                                                                                                       |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 310×370×460 mm                                                                                                                                   |
| Nettogewicht                 | 7,8 kg                                                                                                                                           |
| Bruttogewicht                | 9,4 kg                                                                                                                                           |
| Konstruktion                 |                                                                                                                                                  |
| Schutzart                    | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal                                                                                                     |
| Tastatur                     | membran                                                                                                                                          |
| Konstruktion                 | Edelstahl AISI304                                                                                                                                |
| Waageschale                  | Edelstahl AISI304                                                                                                                                |
| Kommunikationsschnittstellen |                                                                                                                                                  |
| Schnittstellen               | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Optionale Schnittstellen     | USB (M12 4P), Ethernet, Modul RS485, Modul RS232, Modul Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrische Parameter        |                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maximaler Leistungsaufnahme  | 25 W                                                                                                                                             |
| Optionale Stromversorgung    | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Umgebungsbedingungen         |                                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur          | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Lagertemperatur              | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 10% – 80% RH ohne Kondensation                                                                                                                   |
| Messgerät                    | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Anzahl von Tasten            | 22                                                                                                                                               |
| Besonderheiten               |                                                                                                                                                  |
| Max. Anzahl der Plattformen  | 2                                                                                                                                                |



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
Rahmen mit Rollenförderern  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
Antivibrationstische  
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-3  
Displays  
Netzteile  
Kabel RS 232, RS 485  
USB-Kabel (Waage – Drucker)  
E/A Kabel


Barcode-Scanner  
Etikettendrucker  
Wandhalterung, Stativ  
Tastaturen, Taster  
USB-Adapter  
Thermische Drucker  
Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
Konverter RS 232 – USB  
Zusätzliche Module

## Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]  
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]



• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Reader [WX-010-0114]

Abmessungen des Geräts B x T x H



H Platform

|          | A1  | A2  | H     |
|----------|-----|-----|-------|
| HX7.H1   | 200 | 150 | 85±3  |
| HX7.H2   | 250 | 300 | 103±3 |
| HX7.H3   | 410 | 410 | 98±2  |
| HX7.H4   | 500 | 500 | 155±5 |
| HX7.H3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX7.H5   | 600 | 600 | 155±5 |
| HX7.H6   | 800 | 800 | 135±5 |



PUE HX7