



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,NVL](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,NVL)

# H315.4.600.H9 Paslanmaz Çelik Yer Kantarı

WP-232-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 600 kg  |
| Minimum yük [Min]                                           | 4 kg    |
| Okuma içingruluđu [d]                                       | 200 g   |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 200 g   |
| Dara aralıđı                                                | -600 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 100 g   |
| OIML sınıfı                                                 | III     |

| Fiziksel parametreler          |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Display                        | 4,3" LCD (aydınlatma ile)                                              |
| Kablo uzunluğu                 | 3 m                                                                    |
| Tartım kefi boyutları          | 1500×1500 mm                                                           |
| Tartım platformunun yükseklięi | 88 mm                                                                  |
| Ambalaj boyutları G x D x Y    | 1600×1600×430 mm                                                       |
| Göstergeli terazi kütlesi      | 190 kg                                                                 |
| Brüt ağırlık                   | 230 kg                                                                 |
| Konstrüksiyon                  |                                                                        |
| IP Sınıfı                      | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal                     |
| Haberleşme arayüzler           |                                                                        |
| Haberleşme arayüzü             | RS232, USB                                                             |
| Opsiyonel arayüzler            | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| Elektrik parametreleri         |                                                                        |
| Güç kaynağı                    | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                |
| Opsiyonel güç kaynağı          | dahili batarya                                                         |
| Batarya ile çalışma süresi     | max 7h                                                                 |
| Çevresel koşullar              |                                                                        |
| Çalıştırma sıcaklığı           | -10 – +40 °C                                                           |
| Atmosferik nem                 | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok                                            |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-3 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Rampa  
Display  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Güç adaptörü


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Teraziye yere batırmak için çerçeve  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Tartım terminalleri için tutucular  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y



| Scale type       | A [mm] | B [mm] | C[mm]  |
|------------------|--------|--------|--------|
| H315.4.300.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.600.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.300.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.600.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H7   | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H8   | 1200   | 1200   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8   | 1200   | 1200   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9   | 1500   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H9   | 1500   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10  | 1500   | 2000   | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10  | 1500   | 2000   | 166 ±2 |