



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,NYB

AS 220.X7 Analitik Terazi

WL-113-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	220 g
Minimum yük [Min]	10 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için�rulu�u [d]	0,1 mg
Yasalla�tırma birimi [e]	1 mg
Dara aralı�ı	-220 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,06 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,07 mg
Minimum standart a�ırlı�ı (USP)	120 mg
Minimum standart a�ırlı�ı (U=1%, k=2)	12 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,09 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,1 mg
Do�rusallık	�0,2 mg
Kararlılık s�resi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	7" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bile�enleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapa�ı, alt kapak, g�c adapt�r�.
Tartım odası boyutları	190�190�222 mm
Tartım kefesi boyutları	�100 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	490�400�520 mm
Net a�ırlık	7,06 kg
Br�t a�ırlık	9,5 kg
Konstr�ksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Bile�enler ve yazılım	
Veri tabanı kapasitesi	�r�nler, Kullanıcılar, Ambalajlar, M��teriler, Re�eteler, Re�ete raporları, �evresel ko�ullar, Tartımlar, Alibi bellek
Fonksiyonel �zellikler	
Temassız �alı�ma	2 kızıl�tesi sens�r
Haberle�me aray�zler	
Haberle�me aray�z�	2�RS232 ¹ , 2�USB-A (d�n���ml� olarak), USB-B, Wi-Fi, Ethernet
Elektrik parametreleri	
G�c kayna�ı	Adapt�r: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W*
Maksimum g�c t�ketimi	4 W
�evresel ko�ullar	
�alı�tırma sıcaklı�ı	+10 – +40 �C
�evre ko�ullarının izlenmesi (opsiyon)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, k t le standardının 10 yerle tirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Güç tüketimi, terminalin yapılandırılmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları

Holders for laboratory flasks

Güç adaptörü

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Yoğunluk belirleme kiti

USB kablo (terazi-Epson yazıcı)

Profesyonel tartım masaları

Barkod okuyucu

Holders for test tubes and filters

Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu

RS 232, RS 485 cables

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

Display

Koruyucu kapak

Tartım kapları

Antistatik iyonizer

Fiş yazıcı

RS 232, RS 485 Kabloları

Ek modüller

Panel altı tartım

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

RS 232 – RS 485 Converter

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

