



# XA 120/250.5Y Analitik Terazı

WL-110-1002

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,NZ3](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,NZ3)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- |                        |                       |                               |                             |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Autotest               | Dosing                | Percent Weighing              | Parts counting              |
| Peak hold              | Formulation           | Newton unit measurement       | Statistics                  |
| Checkweighing          | IR sensors            | Under-pan weighing            | GLP Procedures              |
| Animal weighing        | Pipettes Calibration  | Air density correction        | Density determination       |
| Moveable range         | Differential weighing | Ambient conditions monitoring | Statistical Quality Control |
| Packaged Goods Control | ALIBI Memory          | Wi-Fi                         |                             |

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	120 / 250 g
Minimum yük [Min]	1 mg

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Okuma için ğruluđu [d]	0,01 / 0,1 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-250 g
Minimum ađırlık (USP)	10 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,005 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,012 mg
Dođrusallık	$\pm 0,06 / 0,2$ mg
Eksantrik yk sapması	0,2 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, merkezleme halkası, alt kapak, fırça, kumař kapak, gc adaptr.
Tartım odası boyutları	168x160x228 mm
Tartım kefesi boyutları	$\varnothing 90$ mm aık iř + $\varnothing 85$ mm (opsiyon) + $\varnothing 68$ mm (opsiyon) adaptr ile XA100-1 + $\varnothing 36$ mm (opsiyon) adaptr ile XA17-1
Ambalaj boyutları G x D x Y	750x492x595 mm
Net ađırlık	9,8 kg
Brt ađırlık	14,3 kg
<b>Konstrksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
<b>Haberleřme arayzler</b>	
Haberleřme arayz	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Gc kaynađı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
<b>evresel kořullar</b>	
alıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	$\pm 0,3$ °C / 1 h ( $\pm 1$ °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	$\pm 1$ % / h ( $\pm 4$ % / 8 h)

**Standart tekrarlanabilirlik [%5 Maks.] ve USP standart minimum ađırlık**, zel laboratuvar kořullarında otomatik modda elde edilen parametrelerdir.

**Tekrarlanabilirlik**, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sresi** dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\* Gc tketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve trne bađlıdır.

Gc kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Şişe tutucular  
Yoğunluk belirleme kiti  
Ek modüller  
Test tüpü ve filtre tutucuları  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Hassa terazi muhafaza çantası

Otomatik Besleyiciler  
Etiket Yazıcısı  
Pipet kalibrasyon adaptörü  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti  
Panel altı tartım  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Tartım kapları  
Antistatik iyonizer  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

