



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,NZQ

HY10.62.2.HRP.H Basamenti ad alta risoluzione

WP-340-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory |  Transactions | | |

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	62 kg
Portata minima [Min]	25 g
Intervallo di precarico	30 kg

Parametri metrologici	
Divisione [d]	0,1 g
Campo di tara	-62 kg
Ripetibilità	0,08 g
Linearità	±0,4 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	500×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	610×710×505 mm
Peso net	30 kg
Peso lordo	35 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	15% – 80%

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 cariche.

Umidità relativa - in condizioni di non condensazione.

Tempo di stabilizzazione - in condizioni ambientali ottimali.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)


AP2-4 Modulo di conversione analogica
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 Lettore di tessere transponder
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti ZEBRA)
 Cavi di rete (connessione balance - Ethernet)
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Cavi IN/OUT
 Lettore di codici a barre

stampanti per etichette
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Tastiera, interruttori esterni
 Stampanti di ricevuta
 Cavo USB (connessione balance - stampanti)
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Moduli aggiuntivi
 Convertitore RS 232 – USB



Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
 - Audit Trail Reader [WX-010-0186]
 - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
 - Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
 - Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
 - R-LAB [WX-010-0080]
 - Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A



HY10.16 - 32.HRP.H



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm