



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,030](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,030)

## Módulo de pesagem MAS.50.R2

WX-016-0354



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	50 g
Faixa de pré-carga	5 g
Resolução [d]	0,01 mg
Repetibilidade	0,02 mg
Linearidade	±0,05 mg
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	alumínio
Material até prato de pesagem	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232

### Parâmetros elétricos

Fonte de alimentação Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC

### Condições ambientais

Temperatura de operação +10 – +40 °C

Umidade relativa 40% – 80%

### Parâmetros físicos

Dimensões até prato de pesagem ø56 mm

Dimensões até dispositivo L x P x A 231x115x120 mm

Peso líquido 1,6 kg



## Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração  
!Terminal R (WDM-8)

RS 232, RS 485 cabos

## Software (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]