



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,030

MAS.50.R2 Modulo di pesatura

WX-016-0354



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	50 g
Intervallo di precarico	5 g
Divisione [d]	0,01 mg
Ripetibilita	0,02 mg
Linearità	±0,05 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232

Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø56 mm
Device dimensions L x P x A	231x115x120 mm
Peso net	1,6 kg



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
 Terminale R (WDM-8)

Cavo seriale RS 232, RS 485

Software (Additional Fee)

- R Panel [WX-010-0187]