



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,030

MAS.50.R2 Tartım Modülü

WX-016-0354



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|------------------------------------|-----------------|
| Maksimum yük [Max] | 50 g |
| Ön yük | 5 g |
| Okuma içinğruluđu [d] | 0,01 mg |
| Tekrarlanabilirlik | 0,02 mg |
| Doğrusallık | ±0,05 mg |
| Güç açıldıktan sonra ısınma süresi | 1 h |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | dahili |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | aluminum |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | RS232 |

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

Fiziksel parametreler

Tartım kefi boyutları ø56 mm

Cihaz boyutları G x D x Y 231x115x120 mm

Net ağırlık 1,6 kg



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
R tartım terminali (WDM-8)

RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]