



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,04A](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,04A)

# Robotischer Massekomparator RMCM 10.5Y

WL-419-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E0 Kalibrierungsbereich	0,05 mg – 10 g *
E1 Kalibrierungsbereich	0,05 mg – 10 g
E2 Kalibrierungsbereich	0,05 mg – 10 g
F1 Kalibrierungsbereich	0,05 mg – 10 g
F2 Kalibrierungsbereich	0,05 mg – 10 g
Wägebereich [Max]	10,1 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 µg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,25 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	0,6 µg
Garantierte Wiederholbarkeit	0,8 µg
Linearität	±2 µg
Elektrischer Abgleichbereich	0 – +10,1 g
Stabilisierungszeit	30 s
Justierung	intern (automatisch)

Physikalische Parameter		
Display	Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	Waagschale	24×50 mm
Abmessungen des Geräts B x T x H	Abmessungen des Geräts B x T x H	1112×958×1570 mm
Abmessungen Bedieneinheit	Abmessungen Bedieneinheit	249×170×72 mm
Konstruktion		
Ballastgewichte	Ballastgewichte	intern (automatische)
Magazin	Magazin	120
Abmessungen der Roboter-Transportverpackung	Abmessungen der Roboter-Transportverpackung	1320x925x1050 mm
Masse der Roboter-Transportverpackung	Masse der Roboter-Transportverpackung	Netto: 227 kg; Brutto: 302 kg
Abmessungen der Verpackung des Wägemoduls	Abmessungen der Verpackung des Wägemoduls	960x610x680 mm
Verpackungsgewicht des Wägemoduls	Verpackungsgewicht des Wägemoduls	Netto: 24,5 kg; Brutto: 87,5 kg
Abmessungen der Wägetischverpackung	Abmessungen der Wägetischverpackung	1200x800x950 mm
Verpackungsgewicht des Wägetisches	Verpackungsgewicht des Wägetisches	Netto: 285 kg; Brutto: 285 kg +Palettengewicht
Kommunikationsschnittstellen		
Schnittstellen	Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrische Parameter		
Stromversorgung	Stromversorgung	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Relative Luftfeuchtigkeit	Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	±5% / 12 h (2% / 4 h)

**Die Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung ausgedrückt, die für 6 ABBA-Messzyklen berechnet und experimentell unter den im OIML-Dokument R111 (Tabelle C.1) für die Kalibrierung von Prüfwichten der Klasse E1 angegebenen Umgebungsbedingungen ermittelt wurde.

**\*E0-Prüfgewicht** bestimmt aus 1/5 des Grenzfählers nach der OIML R111-Norm für die Klasse E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Zubehör (Additional Fee)

RFID-Tag  
Zusätzliche Module  
Schutzhauben  
Barcode-Scanner  
Kabel RS 232, RS 485

Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System  
Thermische Drucker  
Fingerabdruck-Leser  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• System RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

