



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,04A

Comparateur de masse robotisé RMCM 10.5Y

WL-419-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|----------------------------------|-----------------------|
| E0 Plage d'étalonnage | 0,05 mg – 10 g * |
| E1 Plage d'étalonnage | 0,05 mg – 10 g |
| E2 Plage d'étalonnage | 0,05 mg – 10 g |
| F1 Plage d'étalonnage | 0,05 mg – 10 g |
| F2 Plage d'étalonnage | 0,05 mg – 10 g |
| Capacité maximale [Max] | 10,1 g |
| Précision de lecture [d] | 0,1 µg |
| Répétabilité standard [Max] | 0,6 µg |
| Répétabilité standard [5% Max] | 0,25 µg |
| Répétabilité admissible | 0,8 µg |
| Linéarité | ±2 µg |
| Étendue d'équilibrage électrique | 0 – +10,1 g |
| Temps de stabilisation | 30 s |
| Ajustage | interne (automatique) |

| Paramètres physiques | |
|--|---|
| Afficheur | 10" graphique couleurs écran tactile |
| Dimension du plateau | 24x50 mm |
| Dimensions d'appareil L x P x H | 1112x958x1570 mm |
| Dimensions de terminal de lecture | 249x170x72 mm |
| Construction | |
| Poids de lest | interne (automatiques) |
| Magazine | 120 |
| Dimensions de l'emballage de transport du robot | 1320x925x1050 mm |
| Masse de l'emballage de transport du robot | nette: 227 kg; brute: 302 kg |
| Dimensions de l'emballage du module de pesage | 960x610x680 mm |
| Poids d'emballage du module de pesage | nette: 24,5 kg; brute: 87,5 kg |
| Dimensions de l'emballage des tables de pesée | 1200x800x950 mm |
| Poids d'emballage de la table de pesée | nette: 285 kg; brute: 285 kg +poids de la palette |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 110 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | +15 – +30 °C |
| Vitesse de changements de température de travail | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h) |
| Humidité relative d'air | 40% – 60% |
| Vitesse de changements d'humidité relative d'air | ±5% / 12 h (2% / 4 h) |

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1. ***Masse étalon E0** déterminée à partir de 1/5 d'une erreur limite selon la norme OIML R111 pour la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID
 Modules complémentaires
 Écran de protection anti-poussière
 Lecteurs de code-barres
 Câbles RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
 Imprimante de tickets de caisse
 Lecteur d'empreintes digitales
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Système RMCS [WX-010-0048]

Dimensions d'appareil L x P x H

