



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,04A

Comparateur de masse robotisé RMCM 10.5Y

WL-419-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

E0 Plage d'étalonnage	0,05 mg – 10 g *
E1 Plage d'étalonnage	0,05 mg – 10 g
E2 Plage d'étalonnage	0,05 mg – 10 g
F1 Plage d'étalonnage	0,05 mg – 10 g
F2 Plage d'étalonnage	0,05 mg – 10 g
Capacité maximale [Max]	10,1 g
Précision de lecture [d]	0,1 µg
Répétabilité standard [5% Max]	0,25 µg
Répétabilité standard [Max]	0,6 µg
Répétabilité admissible	0,8 µg
Étendue d'équilibrage électrique	0 – +10,1 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	interne (automatique)

Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	24x50 mm
Dimensions d'appareil	1112x958x1570 mm
Dimensions de terminal de lecture	249x170x72 mm
Magazine	120
Dimensions de l'emballage de transport du robot	1320x925x1050 mm
Masse de l'emballage de transport du robot	nette: 227 kg; brute: 302 kg
Dimensions de l'emballage du module de pesage	960x610x680 mm
Poids d'emballage du module de pesage	nette: 24,5 kg; brute: 87,5 kg
Dimensions de l'emballage des tables de pesée	1200x800x950 mm
Poids d'emballage de la table de pesée	nette: 285 kg; brute: 285 kg +poids de la palette

Interface de Communication	
Interface de Communication	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Paramètres électriques	
Alimentation	110 – 240 V AC 50/60 Hz

Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 12 h (2% / 4 h)

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1. ***Masse étalon E0** déterminée à partir de 10⁵ d'une erreur limite selon la norme OIML R111 pour la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID	THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
Modules complémentaires	Imprimante de tickets de caisse
Écran de protection anti-poussière	Lecteur d'empreintes digitales
Lecteurs de code-barres	Câbles RS 232, RS 485
Câbles RS 232, RS 485	Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Système RMCS [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil

